



# UE410-MU3T300

Flexi Classic

GÜVENLİK KONTROLÖRÜ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir



## Sipariş bilgileri

Girişler	Bağlanabilir Muting sensörlerinin sayısı	Çıkışlar	Gecikme süresi (Çıkışlar Q3/Q4)	Bağlantı tipi	Tip	Stok no.
4 güvenlik girişi 4 kumanda girişi	0 / 2	4 güvenlik çıkışı 2 test çıkışı	0 s ... 300 s	Takılabilir vidalı bağlantılar	UE410-MU3T300	6026138

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → [www.sick.com/Flexi\\_Classic](http://www.sick.com/Flexi_Classic)

## Ayrıntılı teknik bilgiler

## Özellikler

<b>Modül</b>	Ana modül
<b>Konfigürasyon metodu</b>	Dönüştürücü anahtar üzerine

## Emniyet tekniği parametreleri

<b>Güvenlik için entegrasyon seviyesi</b>	SIL 3 (IEC 61508)
<b>Kategori</b>	Kategori 4 (EN ISO 13849)
<b>Performans seviyesi</b>	PL e (EN ISO 13849)
<b>PFH<sub>D</sub> (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma için ortalama olasılık)</b>	2,5 x 10 <sup>-9</sup> (EN ISO 13849)
<b>T<sub>M</sub> (kullanım ömrü)</b>	20 yıl (EN ISO 13849)

## Fonksiyonlar

<b>Tekrar çalışma kilidi</b>	Manuel / otomatik (yapılandırılabilir)
<b>Kontaktör kontrolü (EDM)</b>	✓
<b>VE-Kısayolu</b>	✓
<b>VEYA-Kısayolu</b>	✓
<b>Bypass</b>	✓
<b>İnsan-Materyal ayrımı (Muting)</b>	✓

## Arayüzler

<b>Girişler</b>	4 güvenlik girişi 4 kumanda girişi
<b>Bağlanabilir Muting sensörlerinin sayısı</b>	0 / 2
<b>Çıkışlar</b>	4 güvenlik çıkışı 2 test çıkışı
<b>Gecikme süresi (Çıkışlar Q3/Q4)</b>	0 s ... 300 s
<b>Bağlantı tipi</b>	Takılabilir vidalı bağlantılar

Gösterge elemanları	LEDs
---------------------	------

## Elektriksel veriler

Koruma sınıfı	III (EN 61140)
Gerilim kaynağının türü	PELV veya SELV <sup>1)</sup>
Gerilim kaynağı U <sub>v</sub>	24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)
Sinyal taşıma	≤ 10 %
Güç tüketimi	≤ 3 W (DC)
Açmada gecikme	≤ 60 s
Dahili güç tüketimi	≤ 3 W (DC)

<sup>1)</sup> Ana modülü besleyen şebeke parçasının akımı, harici maks. 4 A ile sınırlandırılmalıdır. Ya şebeke parçasının kendisinden ya da bir sigorta aracılığıyla.

## Mekanik veriler

Boyutlar ( G x Y x D)	22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
Ağırlık	+ 180 g

## Ortam verileri


Koruma sınıfı	Gövde IP40 (EN 60529)
	Terminal bağlantılar IP20 (EN 60529)
Çalışma ortamı sıcaklığı	-25 °C ... +55 °C
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... +70 °C
Hava nemliliği	≤ 95 %, yoğuşmasız
İklimsel koşullar	EN 61131-2 gereğince (55 °C ortam sıcaklığı, %95 bağıl nem)
Elektromanyetik uyumluluk (EMV)	A Sınıfı (EN 61000-6-2, EN 55011)
Titreşim dayanımı	5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64)

## Sınıflandırmalar


ECLASS 5.0	27243001
ECLASS 5.1.4	27243101
ECLASS 6.0	27243101
ECLASS 6.2	27243101
ECLASS 7.0	27243101
ECLASS 8.0	27243101
ECLASS 8.1	27243101
ECLASS 9.0	27243101
ECLASS 10.0	27243101
ECLASS 11.0	27243101
ECLASS 12.0	27243101
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	32151705

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)

Flexi-Classic ana modül



## Bağlantı şeması



## BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

**Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.**

## DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → [www.sick.com](http://www.sick.com)