



WS/WE160-F132

SICK
Sensor Intelligence.



圖示僅供參考



訂購資訊

| 型號 | 貨號 |
|---------------|---------|
| WS/WE160-F132 | 6022751 |

其他設備結構與配件 → www.sick.com/

詳細技術資料

特徵

| | |
|----------------|-----------------------|
| 功能原理 | 對照式光電感測器 |
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 11 mm x 23 mm x 38 mm |
| 外殼形狀 (發光) | 方形 |
| 最大檢測範圍 | 15 m |
| 檢測範圍 | 0 m ... 11 m |
| 光源類型 | 可見紅光 |
| 光投射器 | LED |
| 波長 | 680 nm |

機械/電氣

| | |
|---------|------------------------|
| 電源電壓 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 殘餘漣波 | ± 10 % |
| 耗電量 | 25 mA ¹⁾ |
| 開關輸出 | PNP |
| 開關方式 | 入光動作/遮光動作 |
| 可選擇開關方式 | 可選, 透過亮/暗旋轉開關 |
| 反應時間 | ≤ 0.5 ms ²⁾ |
| 連接類型 | 電纜線, 2 m ³⁾ |
| 電纜線材質 | PVC |
| 導體截面積 | 0.2 mm ² |
| 外殼材質 | 塑膠, PBT |
| 透鏡材質 | 塑膠, PMMA |
| IP等級 | IP67 |
| 工作環境溫度 | -25 °C ... +55 °C |
| 倉庫環境溫度 | -40 °C ... +70 °C |

¹⁾ 無負載.

²⁾ 電阻負載下的信號傳播時間.

³⁾ 0 °C以下勿折曲電纜線.


| | |
|-------|-------------------------------|
| UL文件號 | NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350 |
|-------|-------------------------------|

- 1) 無負載.
- 2) 電阻負載下的信號傳播時間.
- 3) 0 °C以下勿折曲電纜線.


分類

| | |
|----------------|----------|
| eCl@ss 5.0 | 27270901 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270901 |
| eCl@ss 6.0 | 27270901 |
| eCl@ss 6.2 | 27270901 |
| eCl@ss 7.0 | 27270901 |
| eCl@ss 8.0 | 27270901 |
| eCl@ss 8.1 | 27270901 |
| eCl@ss 9.0 | 27270901 |
| eCl@ss 10.0 | 27270901 |
| eCl@ss 11.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |


連接類型




連接示意圖



特性曲線




檢測範圍示意圖



- 1 Without slotted mask
- 2 With slotted mask 2 mm, BL-160-SK
- 3 With slotted mask 1 mm, BL-160-SK
- 4 With slotted mask 0.5 mm, BL-160-SK

調節選項




Ⓢ 紅色LED顯示: 投光器啟用



- ③ 靈敏度調節器
- ④ 270°刻度
- ⑤ 亮/暗旋鈕開關: L = 亮動作, D = 暗動作
- ⑥ 橙色LED顯示: 開關輸出啟用
- ⑦ 綠色LED顯示: 帶功能保護的光線接收 >1.1 或 < 0.9

尺寸圖 (尺寸 (mm))



- ① 光軸中心
- ② 接頭

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com