



RT-N7231

ZoneControl

MULTITASK FOTSELLER

SICK
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
RT-N7231	1063164

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/ZoneControl

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
Çalışma prensibi ayrıntısı	Arka fon bastırma
Boyutlar (G x Y x D)	20,6 mm x 99,2 mm x 48,9 mm
Maksimum algılama mesafesi	60 mm ... 900 mm
Algılama mesafesi	60 mm ... 900 mm
Odak	7°
Işık türü	Kızılötesi ışık
Işık kaynağı	LED ¹⁾
Işık demet çapı (mesafe)	Ø 20 mm (500 mm)
Işıma açısı	7°
Ayarlama	9 dönüştü potansiyometre
Özel uygulamalar	ZoneControl

¹⁾ Ortalama dayanım ömrü: T_U = +25 °C için 100.000 saat.

Mekanik/Elektrik

Gerilim kaynağı U_B	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Sinyal taşıma	< 5 V _{SS} ²⁾
Akım tüketimi	20 mA ³⁾
Anahtarlama çıkışı	NPN

¹⁾ Sınır değerler.

²⁾ U_V-toleransları aşılamaz veya altına inilemez.

³⁾ Yüksüz ve gerilimsiz valf.

⁴⁾ A = U_V-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.

⁵⁾ C = Parazitlenme palsini engelleme.

⁶⁾ D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.

Anahtarlama tipi	Karanlık ile anahtarlama
Sinyal gerilimi NPN HIGH/LOW	Yakl. UV / < 2,0 V
Çıkış akımı I_{max}	≤ 100 mA
Tepki süresi	2 ms
Anahtarlama frekansı	250 Hz
Bağlantı tipi	Soket M12, 4-pin
Koruma devreleri	A ⁴⁾ C ⁵⁾ D ⁶⁾
Koruma sınıfı	III
Ağırlık	175 g
Gövde malzemesi	Plastik, ABS
Koruma sınıfı	IP67
Darbe ve titreşim dayanımı	IEC 68 uyarınca
Çalışma ortamı sıcaklığı	-40 °C ... +60 °C
Depo ortam sıcaklığı	-40 °C ... +75 °C
UL-dosya no.	NRKH.E189383 & NRKH7.E189383

1) Sınır değerler.

2) U_V-toleransları aşılamaz veya altına inilemez.

3) Yüksüz ve gerilimsiz valf.

4) A = U_V-Kutup değiştirme emniyetli bağlantılar.

5) C = Parazitlenme palsini engelleme.

6) D = Çıkışlar aşırı akım ve kısa devre korumalı.

Emniyet tekniği parametreleri

MTTF_D	1.525 yıl
DC_{avg}	0 %

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	27270904
ECLASS 5.1.4	27270904
ECLASS 6.0	27270904
ECLASS 6.2	27270904
ECLASS 7.0	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 8.1	27270904
ECLASS 9.0	27270904
ECLASS 10.0	27270904
ECLASS 11.0	27270904
ECLASS 12.0	27270903
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
ETIM 8.0	EC002719


UNSPSC 16.0901

39121528

Bağlantı şeması


PIN yerleşimi

M12







	Rx-(P/N)Y22x Rx-(P/N)Y32x Rx-(P/N)Y42x	β = PNP β = NPN	Rx-(P/N)Y23x Rx-(P/N)Y33x Rx-(P/N)Y43x	β = PNP β = NPN	Rx-BY22x Rx-BY32x Rx-BY42x	β = PNP / NPN
Y	PIN4	PIN2	PIN4	PIN2	PIN4	PIN2
1	Q ₁₀	not connected	not connected	Q ₁₀	QF ₁₀	QN ₁₀
2	Q ₁₀	not connected	not connected	Q ₁₀	QF ₁₀	QN ₁₀
3	Q ₁₀	Q ₁₀	Q ₁₀	Q ₁₀	-	-
4	Q ₁₀	Alarm	Alarm	Q ₁₀	-	-
5	Q ₁₀	Health	Health	Q ₁₀	-	-
6	Q ₁₀	Alarm	Alarm	Q ₁₀	-	-
7	Q ₁₀	Health	Health	Q ₁₀	-	-

Cd-257



Karakteristik eğri



	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
	Montaj braketi, Çinko kaplamalı çelik, montaj malzemeleri dahil	BEF-WN-RT/IRT	2074621
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none">Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalıBağlantı türü B kafa: Açık kablo ucuSinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısıKablo: 5 m, 4 telli, PVCAçıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, BlendajsızUygulama alanı: Kimyasal aralık	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235
	<ul style="list-style-type: none">Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 4 pin, düz, A kodlamalıAçıklama: BlendajsızBağlantı tekniği: Vidalı bağlantılarOnaylı iletken enine kesiti: $\leq 0,75 \text{ mm}^2$	STE-1204-G	6009932

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com