



,
C4000 Advanced

GÜVENLİ IŞIK BARIYERLERİ

SICK
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir



Sipariş bilgileri

Sistem parçası	Tip	Stok no.
Verici		Talep üzerine
Alıcı		Talep üzerine

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/C4000_Advanced

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler

Açıklama	C4000 Advanced geliştirme bağlantısı ile M26, 12 pinli
Uygulama alanı	Standart endüstri ortamı
Sistem parçası	Çift
Çözünürlük	40 mm
Tarama mesafesi	21 m
Koruma alanı yüksekliği	1.200 mm
Tepki süresi	11 ms ¹⁾
Senkronizasyon	Optik senkronizasyon

¹⁾ Işın kodlaması, körleme ve kaskat bağlantı olmadan. Diğer tepki süreleri için kullanma kılavuzuna bakınız.

Emniyet tekniği parametreleri

Tip	Tip 4 (IEC 61496-1)
Güvenlik için entegrasyon seviyesi	SIL 3 (IEC 61508)
Kategori	Kategori 4 (EN ISO 13849)
Performans seviyesi	PL e (EN ISO 13849)
PFH_D (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma için ortalama olasılık)	15 * 10 ⁻⁹ (EN ISO 13849) 43 * 10 ⁻⁹ (EN ISO 13849) 63 * 10 ⁻⁹ (EN ISO 13849)
T_M (kullanım ömrü)	20 yıl (EN ISO 13849)
Hata durumunda emniyetli durum	En az bir OSSD KAPALI durumda bulunur.

Fonksiyonlar

	Fonksiyonlar	Teslimat durumu
Koruma modu	✓	
Tekrar çalışma kilidi	✓	

	Fonksiyonlar	Teslimat durumu
Kontaktör kontrolü (EDM)	✓	Devre dışı bırakılmış
Işın kodlama	✓	Kodlanmamış
Konfigüre edilebilir tarama mesafesi	✓	0 m ... 6 m
Sabit körleme	✓	Devre dışı bırakılmış
Hareketli körleme	✓	Devre dışı bırakılmış
EFI üzerinden güvenli SICK cihaz haberleşmesi	✓	

UE402 ile bağlantılı fonksiyonlar

Bypass	✓
İşletim türünün değiştirilmesi	✓
PSDI mod	✓

Arayüzler

Sistem bağlantısı	Hirschmann erkek konnektörü M26, 12 pinli
İzin verilen hat uzunluğu	50 m ¹⁾
Çoğaltma bağlantısı	Hirschmann dişi konnektörü M26, 12 pinli
Konfigürasyon bağlantısı	Dişi konnektör M8, 4 pinli
Konfigürasyon metodu	CDS'li PC (Konfigürasyon ve diyagnoz yazılımı)
Gösterge elemanları	7 segment göstergesi

¹⁾ Yükleme, şebeke parçası ve hat çapına bağlı. Açıklanan teknik verilere uyulması zorunludur.

Elektriksel veriler

Koruma sınıfı	III (IEC 61140)
Gerilim kaynağı U _v	24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) ¹⁾
Sinyal taşıma	≤ 10 % ²⁾
Güvenlik çıkışları (OSSD'ler)	Çıkış türü 2 PNP-Yarı iletken, kısa devre korumalı, çapraz devre denetimli ³⁾

¹⁾ Harici gerilim kaynağı EN 60204-1 gereğince 20 ms'lik kısa süreli şebeke kesintisini köprülemelidir. Uygun güç kaynakları SICK'de aksesuar olarak bulunmaktadır.

²⁾ Uy sınırları içinde.

³⁾ -30 V ve +30 V arasındaki gerilimler için geçerli.

Mekanik veriler

Boyutlar	Boyutsal çizimine bakınız
Gövde kesiti	48 mm x 40 mm
Gövde malzemesi	Alüminyum ekstrüzyon profil

Ortam verileri

Koruma sınıfı	IP65 (EN 60529)
Çalışma ortamı sıcaklığı	0 °C ... +55 °C
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... +70 °C
Hava nemliliği	15 % ... 95 %, yoğunlaşmaz
Titreşim dayanımı	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
Darbe dayanımı	10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)


Diğer veriler

Dalga uzunluğu	850 nm
-----------------------	--------

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	27272704
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 6.0	27272704
ECLASS 6.2	27272704
ECLASS 7.0	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 8.1	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	46171620

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)




Gösterim verici (ayna tersi özellikte alıcı)

	L1	L2	A
300	381	464	224
450	532	614	374
600	682	765	524
750	833	915	674
900	984	1.066	824
1.050	1.134	1.216	974
1.200	1.283	1.366	1.124
1.350	1.435	1.517	1.274
1.500	1.586	1.669	1.424
1.650	1.736	1.818	1.574
1.800	1.887	1.969	1.724

Anahtarlama örneği

Güvenlik anahtarlama anfasinde UE402 güvenli ışık bariyeri C4000 Advanced



Görev

Bir C4000 Advanced güvenli ışık bariyerinin UE402 ile birlikte bir kontrolöre bağlanması. Restart kilidi ve harici kontak gözlemlenebilir altı çalışma modu. TDC, BDC, SCC ile PSDI modu. Körlenme bölgeleri öğrenilebilir.

Etki şekli

Aktif koruma alanında hiçbir nesne algılanmazsa ve K1 ile K2 kontaktörleri bekleme konumundayken H3 lambası, S1 kontrol svicinin etkinleştirilmesi gerektiğini belirtmek için yanıp söner. S1 etkinleştirilirse (tuşa basılır ve tuş bırakılır), OSSD'ler açılır. Bunlar, K1 ve K2 kontaktörlerini açar. Aktif koruma alanında bir eşyanın algılanması durumunda OSSD'ler K1 ve K2 kontaktörlerini kapatır.

Hata inceleme

K1 veya K2 kontaktörlerinden birinin hatalı tutumu, kapatma fonksiyonunun kaybedilmesine neden olmaz. OSSD'nin birleştirici bağlantıları ve kısa devreleri algılanır ve blokaj durumuna (Lock-Out) yönlendirilir. S1 butonunun manipülasyonu (sıkıştırma), çıkış devrelerinin onayını önler.

Açıklamalar

1) Çıkış devreleri: Bu kontaklar, çıkış devresi açık konumdayken tehlikeli durum giderilecek şekilde kumandaya entegre edilmelidir. 4 ve 3 kategorilerinde bu bağlantı iki kanallı (x, y yolu) olmalıdır. Kumandaya tek kanallı ekleme (z yolu) sadece tek kanallı kumandada ve risk analizinin dikkate alınmasıyla yapılabilir.



2) PELV, EN 60204-1/6.4 gerekliliklerine uygun olarak.




Parametrelenebilir fonksiyonların etki şekli için, bağlı cihazların ilgili kullanma kılavuzlarına başvurulmalıdır. Burada yer alan bilgilere dikkat edilmelidir.

Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/C4000_Advanced

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Hizalama yardımcıları			
	Farklı sensörler için lazer hizalama yardımcısi, lazer sınıfı 2 (IEC 60825): Işına bakmayın!, 19 mm x 67,3 mm x 66,9 mm	AR60	1015741
	48 mm x 40 mm gövde kesiti için AR60 adaptör	AR60 adaptör, 48x40	4032461
	PU3H ayna kolunu içinde 48 mm x 40 mm gövde kesiti için AR60 adaptör	AR60 adaptör, 48x40, PU3H	4056731
Lens bezleri			
	Optik yüzeyleri temizlemek için bez	Optik bezi	4003353
Test ve denetleme aletleri			
	40 mm çap, 250 mm uzunluk	40 mm test çubuğu	2022604
Bağlantı ve hizalama mesnedi			
	4 adet, Montaj takımı 6, döner yan tutucu, Basınçlı çinko döküm	BEF-1SHABAZN4	2019506
	4 adet, Döner mafsala monte edilen, tek bir vida ile sabitlenebilir, döner mafsala sabitleme için	BEF-2SMMEAL4	2044847
	4 adet, Paslanmaz çelik döner tutucu, Paslanmaz çelik 1.4350, Paslanmaz çelik 1.4301	BEF-2SMMEAES4	2023708
	4 adet, Montaj takımı 2, döner, döner mafsalsı, Poliamid PA6	BEF-2SMMEAKU4	2019659
Montaj braketi ve plakaları			
	4 adet, Montaj takımı 1, sabit, L biçimli montaj braketi, montaj vidaları ve pulları dahil	BEF-3WNGBAST4	7021352
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none">Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M8, 4 pin, düzBağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, USB-A, düzKablo: 2 m, 4 telli, PVCAçıklama: Blendajsız, Bir sensör konfigürasyon bağlantısının (M8, 4 pin) bir PC'nin USB arayüzüne bağlanması için USB üzerinden entegre RS-232/USB dönüştürücü ile birlikte konfigürasyon kablosu	DSL-8U04G02M025KM1	6034574
	<ul style="list-style-type: none">Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M8, 4 pin, düzBağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, USB-A, düzKablo: 10 m, 4 telli, PVCAçıklama: Blendajsız, Bir sensör konfigürasyon bağlantısının (M8, 4 pin) bir PC'nin USB arayüzüne bağlanması için USB üzerinden entegre RS-232/USB dönüştürücü ile birlikte konfigürasyon kablosu	DSL-8U04G10M025KM1	6034575

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı Kablo: 5 m, 12 telli, PVC Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız Bağlantı tekniği: Açık kablo ucu 	DOL-0612G05M075KM0	2022545
	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı Kablo: 10 m, 12 telli, PVC Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız Bağlantı tekniği: Açık kablo ucu 	DOL-0612G10M075KM0	2022547
	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı Kablo: 15 m, 12 telli, PVC Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız Bağlantı tekniği: Açık kablo ucu 	DOL-0612G15M075KM0	2022548
	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı Kablo: 20 m, 12 telli, PVC Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız Bağlantı tekniği: Açık kablo ucu 	DOL-0612G20M075KM0	2022549
	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Kablo: 5 m, PVC Açıklama: Blendajsız Bağlantı tekniği: Açık kablo ucu Bilgi: EFI olmadan: Pin 9 ve 10 bağlı değil 	DOL-0610G05M075KM1	2046888
	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Kablo: 10 m, PVC Açıklama: Blendajsız Bağlantı tekniği: Açık kablo ucu Bilgi: EFI olmadan: Pin 9 ve 10 bağlı değil 	DOL-0610G10M075KM1	2046889
	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz, A kodlamalı Açıklama: Blendajsız Bağlantı tekniği: Krimp kontaklar Onaylı iletken enine kesiti: 0,5 mm² ... 1,5 mm² Bilgi: Ek olarak 12 Crimp kontak 	DOS-0612G000GA3KM0	6020757
	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M26, 12 pin, açılı, A kodlamalı Açıklama: Blendajsız Bağlantı tekniği: Krimp kontaklar Onaylı iletken enine kesiti: 0,5 mm² ... 1,5 mm² Bilgi: Ek olarak 12 Crimp kontak 	DOS-0612W000GA3KM0	6020758
	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M26, 12 pin, düz, A kodlamalı Açıklama: Blendajsız Bağlantı tekniği: Krimp kontaklar Onaylı iletken enine kesiti: 0,5 mm² ... 1,5 mm² Bilgi: Ek olarak 12 Crimp kontak 	STE-0612G000GA3KM0	6021191
	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M26, 12 pin, açılı, A kodlamalı Açıklama: Blendajsız Bağlantı tekniği: Krimp kontaklar Onaylı iletken enine kesiti: 0,5 mm² ... 1,5 mm² Bilgi: Ek olarak 12 Crimp kontak 	STE-0612W000GA3KM0	6021192
	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M26, 12 pin, düz Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı Kablo: 0,5 m, 12 telli, PVC Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız 	DSL-0612G0M5075KM0	2021838

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
	<ul style="list-style-type: none">• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M26, 12 pin, düz• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı• Kablo: 1 m, 12 telli, PVC• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız	DSL- 0612G01M075KM0	2022279
	<ul style="list-style-type: none">• Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M26, 12 pin, düz• Bağlantı türü B kafa: Erkek konnektör, M26, 12 pin, düz• Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı• Kablo: 2,5 m, 12 telli, PVC• Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajsız	DSL- 0612G2M5075KM0	2022282
Anahtarlama anfileri			
	<ul style="list-style-type: none">• Uygulamalar: Fonksiyon genişletme• Uyumlu sensör tipleri: C4000 güvenli ışık bariyerleri• Açıklama: C4000 Standard, Advanced, Palletizer, Entry/Exit ve Fusion'ı, teknik verilerde belirtilen örn. Bypass, çalışma modu geçişi veya C4000 Standard, Advanced'da ek PSDI modu gibi fonksiyonlarla geliştirir.	UE402	1023577

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com