



C4C-SB16510A10000

deTec

GÜVENLİ IŞIK BARIYERLERİ

SICK
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir

Sipariş bilgileri

deTec4 Core IP69K

Bilgi	Çözünürlük	Tarama mesafesi	Koruma alanı yüksekliği	Sistem parçası	Tip	Stok no.
15 m, serbest kablo uçlu, 5 telli bağlantı kablosu dahil komple ön montajı yapılmıştır, 15 m, serbest kablo uçlu, 5 telli bağlantı kablosu dahil komple ön montajı yapılmıştır	14 mm	8,5 m	1.650 mm	Verici	C4C-SB16510A1000	1219548

15 m, serbest kablo uçlu, 5 telli bağlantı kablosu dahil komple ön montajı yapılmıştır

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/deTec



Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler

Yan ürün ailesi	deTec4 Core IP69K
Uygulama alanı	Özel hijyen taleplerinin olduğu bölgeler
Sistem parçası	Verici
Uyumlu alıcı	1219549
Çözünürlük	14 mm
Tarama mesafesi	8,5 m
Koruma alanı yüksekliği	1.650 mm
Kör bölgesiz	Evet
Senkronizasyon	Optik senkronizasyon
Teslimat Kapsamı	IP69K koruyucu gövdede içinde bağlantı kablolu verici, 15 m

Emniyet tekniği parametreleri

Tip	Tip 4 (IEC 61496-1)
Güvenlik için entegrasyon seviyesi	SIL 3 (IEC 61508)
Kategori	Kategori 4 (ISO 13849-1)

Performans seviyesi	PL e (ISO 13849-1)
PFH_D (saat başına tehlike getiren devre dışı kalma için ortalama olasılık)	$3,7 \times 10^{-9}$
T_M (kullanım ömrü)	20 yıl (ISO 13849-1)
Hata durumunda emniyetli durum	En az bir OSSD KAPALI durumda bulunur.

Fonksiyonlar

Koruma modu	✓
Koruma alanı genişliğinin otomatik ölçümü	✓

Arayüzler

Sistem bağlantısı	Bağlantı kablosu, 15 m, açık kablo ucu, 5 telli
Kablo uzunluğu	15 m
İletken çapı	5 mm
Kablo malzemesi	PUR, halojensiz
Çapraz kablolama	0,34 mm ²
Gösterge elemanları	LEDs

Elektrik

Koruma sınıfı	III (IEC 61140)
Gerilim kaynağı U_v	24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
Sinyal taşıma	≤ 10 %
Güç tüketimi tipik	2,04 W (DC)

Mekanik

Boyutlar	Boyutsal çizimine bakınız
Malzeme	
Koruyucu gövde	PMMA
Uç kapaklar	1.4404 paslanmaz çelik
Kablo rakorları	Silikon conta dahil 1.4404 paslanmaz çelik
Dengeleme elemanı (Membran)	PA 6

Ortam verileri

Koruma sınıfı	IP65 (IEC 60529) IP66 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) IP69K (ISO 20653)
Çalışma ortamı sıcaklığı	-30 °C ... +55 °C
Depolama sıcaklığı	-30 °C ... +70 °C
Hava nemliliği	15 % ... 95 %, yoğuşmasız
Titreşim dayanımı	5 ... 150 Hz, 3,5 mm / 1 g (EN 60068-2-6)
Darbe dayanımı	15 g / 6 ms (EN 60068-2-27)
Sınıf	3M4 (IEC TR 60721-4-3)


Diğer veriler

Dalga uzunluğu	850 nm
Işık türü	Yakın kızılötesi (NIR), görülmez

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	27272704
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 6.0	27272704
ECLASS 6.2	27272704
ECLASS 7.0	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 8.1	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	46171620

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)




- ① Durum göstergesi
 ② Hizalama göstergesi
 ③ Optik eksen

	S	L1	L2
300	311	469	454
450	461	619	604
600	611	769	754
750	761	919	904
900	911	1.069	1.054
1.050	1.061	1.219	1.204
1.200	1.211	1.369	1.354
1.350	1.361	1.519	1.504
1.500	1.511	1.669	1.654
1.650	1.661	1.819	1.804
1.800	1.811	1.969	1.954

Anahtarlama örneği

deTec4 Core IP69K güvenli ışık bariyeri, RLY3-OSSD2 güvenlik rölesine

**Task**

Connection of a deTec4 Core IP69K or deTec2 Core IP69K safety light curtain to RLY3-OSSD2.

Operating mode: with restart interlock and external device monitoring.

Function

When the protective field is clear, the OSSD1 and OSSD2 outputs carry voltage. The system can be switched on when K1 and K2 are in a fault-free de-energized position. The RLY3-OSSD2 is switched on by pressing S1 (pushbutton is pressed and released). The outputs (contacts 13-14 and 23-24) switch the K1 and K2 contactors on. When the protective field is interrupted, the OSSD1 and OSSD2 outputs switch the RLY3-OSSD2 off. Contactors K1 and K2 are switched off.

Fault analysis

Cross-circuits and short-circuits of the OSSDs are recognized and lead to the locking status (lock-out). A malfunction with one of the K1 or K2 contactors is detected. The switch-off function is retained. In the event of manipulation (e.g., jamming) of the S1 pushbutton, the RLY3-OSSD2 will not re-enable the output current circuits.

Comments






¹⁾ Output circuits: These contacts must be incorporated into the control such that the dangerous state is brought to an end if the output circuit is open. For categories 4 and 3, they must be incorporated on dual-channels (x, y paths). Type 2 devices are suitable for use up to PL c. Single-channel incorporation into the control (z path) is only possible with a single-channel control and taking the risk analysis into account.


²⁾ SELV/PELV safety extra-low voltage.

Bağ- lan- tı	Bağ- lantı kab- losu- nun renk kod- lama- sı	Verici	Alıcı
1	Kah- veren- gi	+24 V DC	+24 V DC
2	Beyaz	Rezerve	OSSD 1
3	Mavi	0 V DC	0 V DC
4	Siyah	Rezerve	OSSD 2
5	Gri	-	-

Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/deTec

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Diğer			
	<ul style="list-style-type: none"> Ürün ailesi: Tutucular Açıklama: Paslanmaz çelik döner tutucu Malzeme: Paslanmaz çelik Detaylar: Paslanmaz çelik 1.4350, Paslanmaz çelik 1.4301 Ambalaj birimi: 4 adet 	BEF-2SMMEAES4	2023708
	<ul style="list-style-type: none"> Ürün ailesi: Tutucular Açıklama: Paslanmaz çelik destek mesnedi Malzeme: Paslanmaz çelik Detaylar: Paslanmaz çelik 1.4350 Ambalaj birimi: 2 adet 	BEF-2AAAADES2	2026849
	<ul style="list-style-type: none"> Ürün ailesi: Tutucular Açıklama: Güçlendirilmiş paslanmaz çelik döner tutucu Malzeme: Paslanmaz çelik Detaylar: Paslanmaz çelik 1.4350, Paslanmaz çelik 1.4301 Ambalaj birimi: 4 adet 	BEF-2SMMVAES4	2026850
	<ul style="list-style-type: none"> Ürün ailesi: Tutucular Açıklama: Güçlendirilmiş paslanmaz çelik döner tutucu Malzeme: Paslanmaz çelik Detaylar: Paslanmaz çelik 1.4350, Paslanmaz çelik 1.4301 Ambalaj birimi: 2 adet 	BEF-2SMMVAES2	2048373
Güvenlik anahtarlama anfileri			
	<ul style="list-style-type: none"> Uygulamalar: Değerlendirme ünitesi Uyumlu sensör tipleri: OSSD'li güvenlik sensörleri Bağlantı tipi: Germe yaylı terminalli ön erkek konnektör Tekrar çalışma kilidi: Evet Kontaktör kontrolü (EDM): Entegre Çıkışlar: 2 onay akım yolu (güvenli), 2 diagnostik çıkış (güvenli değil), 1 test palsi çıkışı (güvenli değil) Gövde genişliği: 18 mm 	RLY3-OSSD200	1085344

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
	<ul style="list-style-type: none">• Uygulamalar: Değerlendirme ünitesi• Uyumlu sensör tipleri: OSSD'li güvenlik sensörleri• Bağlantı tipi: Germe yaylı terminalli ön erkek konnektör• Tekrar çalışma kilidi: Evet• Kontaktör kontrolü (EDM): Entegre• Çıkışlar: 3 devreye sokma akım yolu (güvenli), 2 diagnostik çıkış (güvenli değil), 1 test pulsü çıkışı (güvenli değil)• Gövde genişliği: 18 mm	RLY3-OSSD300	1099969

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com