

LL3-DC03

Fiber optik kablolar

FIBER OPTIK KABLULAR

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
LL3-DC03	5326020

Teslimat kapsamına dahildir: FC (1)

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/Fiber_optik_kablolar

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler

Cihaz tipi	Fiber optik kablolar
Fonksiyon prensibi	Sensör sistemi
Fiber optik kablo kafası formu	Yassı gövde yapısı
Uygulama	LCD'ler/şeffaf nesneleryarı iletkenler, sınırlı algılama mesafesi
Uyumlu fiberoptik güçlendiriciler	WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex
Maksimum algılama mesafesi	447 mm (WLL80'nin 8 ms'deki algılama mesafesi)
Minimum nesne çapı	0,3 mm ¹⁾
Fiber optik kablo kafası	
Işıma açısı	14,81°
Entegre lens	Evet
Ek lenslerin uygunluğu	Hayır
Fiber optik	
Kızılötesi ışıkla uyumluluk	Hayır
Kısaltılabilir fiber optik kablo	✓
Adaptör uç kovanları gereklidir	Hayır
Teslimat kapsamında	Fiber optik kablo kesme aleti FC (5304141)

¹⁾ Algılanabilir en küçük nesne, en iyi ölçüm mesafesi ve en iyi ayarlarla belirlenmiştir.

Mekanik

Fiber optik kablo kafası	
Işık çıkışı	Düz
Fiber optik	
Fiber optik kablo uzunluğu	4.000 mm
Bükme yarıçapı	25 mm
Dinamik esneklik (robot teknolojileri)	Hayır
Dış çap, fiber optik kablo bağlantısı	2,2 mm
Fiber düzeni	Tek fiber
Göbek yapısı	2 x Ø 1,5 mm Tek fiber
Malzeme	
Fiber optik kablo kafası	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Koruma	Polyethylen (PE)
Fiber	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Ağırlık	69 g
----------------	------

Ortam verileri

Çalışma ortamı sıcaklığı	-40 °C ... +60 °C
---------------------------------	-------------------

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	27270905
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 6.0	27270905
ECLASS 6.2	27270905
ECLASS 7.0	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 8.1	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528

WLL80 ile algılama mesafeleri

16 µs çalışma modu	10,1 mm ... 95 mm
70 µs çalışma modu	9,6 mm ... 174 mm
250 µs çalışma modu	0 mm ... 236 mm
500 µs çalışma modu	0 mm ... 270 mm
1 ms çalışma modu	0 mm ... 294 mm
2 ms çalışma modu	0 mm ... 372 mm
8 ms çalışma modu	0 mm ... 447 mm

WLL180T ile algılama mesafeleri

16 µs çalışma modu	12 mm ... 60 mm
70 µs çalışma modu	10 mm ... 75 mm
250 µs çalışma modu	5 mm ... 85 mm
2 ms çalışma modu	3 mm ... 150 mm
8 ms çalışma modu	2 mm ... 280 mm
Bilgi	Görülür kırmızı ışık türüne sahip fiber optik sensörler temelinde algılama mesafeleri

GLL170 ile algılama mesafeleri

250 µs çalışma modu	11 mm ... 48 mm
----------------------------	-----------------

GLL170T ile algılama mesafeleri


50 µs çalışma modu	17 mm ... 48 mm
---------------------------	-----------------

250 µs çalışma modu

7,5 mm ... 64 mm

Teknik çizim (Ölçüler mm cinsindedir)

LL3-DC03



BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com