



LFV200-XXHCLIPM

LFV200

SEVIYE SENSÖRLERİ

SICK
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
LFV200-XXHCLIPM	6066388

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/LFV200

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler

Ortam	Sıvılar
Algılama türü	Sınır durumu
Prob uzunluğu	67 mm
Proses basıncı	-1 bar ... 64 bar
Proses sıcaklığı	-40 °C ... +150 °C
Dolum malzemesi yoğunluğu	0,7 g/cm ³ ... 2,5 g/cm ³
IO-Link	✓

Performans

Ölçme elemanının hassasiyeti	± 2 mm
Tekrarlanabilirlik	≤ 1 mm
Viskozite	0,1 mPas ... 10.000 mPas
Çözünürlük	≤ 1 mm
Tepki süresi	500 ms
MTBF	1,25*10 ⁷ h

Elektrik

İletişim arayüzü	IO-Link
Besleme Gerilimi	18 V DC ... 30 V DC
Sinyal taşıma	≤ 5 V _{SS}
Akım tüketimi	≤ 10 mA
Başlatma süresi	< 2 s
VDE koruma sınıfı 1	✓
Bağlantı tipi	M12 x 1, 4-pinli yuvarlak konektör
Çıkış sinyali	IO-Link'li transistör çıkışı PNP
Histerezis	2 mm
Çıkış akımı	< 250 mA
Endüktif yük	≤ 1 H

Kapasitif yük	100 nF
Koruma sınıfı	IP67
Sıcaklık sapması	0,03 mm/K

Mekanik

Malzemeye temas eden kısımlar	1.4404 paslanmaz çelik (Ra ≤ 0,8 µm)
Proses bağlantısı	Tri-Clamp 1" (PN 16, L, Ra<0,8µm)
Gövde malzemesi	1.4404 paslanmaz çelik, PEI

Ortam verileri

Çalışma ortamı sıcaklığı	-40 °C ... +70 °C
Depo ortam sıcaklığı	-40 °C ... +80 °C

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	27273202
ECLASS 5.1.4	27273202
ECLASS 6.0	27273202
ECLASS 6.2	27273202
ECLASS 7.0	27273202
ECLASS 8.0	27273202
ECLASS 8.1	27273202
ECLASS 9.0	27273202
ECLASS 10.0	27273202
ECLASS 11.0	27273202
ECLASS 12.0	27273106
ETIM 5.0	EC002654
ETIM 6.0	EC002654
ETIM 7.0	EC002654
ETIM 8.0	EC002654
UNSPSC 16.0901	41111938

Tip anahtarı

Ürün kodu LFV200

Ruhsat

XX	yok
XA	WHG uyarınca aşırı dolun koruması

Model/proses sıcaklığı






S	Standart / -40 °C ... +100 °C
T	gelişmiş / -40 °C ... +150 °C
H	Hijyen uygulamaları / -40 °C ... +150 °C

Proses bağlantısı/malzeme

GH	G ½, DIN3852-A, PN 64/316L
NH	½" NPT, ASME B1.20.1, PN 64/316L
GB	G ¾ A, PN 64/316L
NB	¾" NPT, PN 64/316L
GA	G 1 A, PN 64/316L
NA	1" NPT, PN 64/316L
CL	Tri-Clamp 1", PN 16, L, Ra < 0,8 µm
CN	Tri-Clamp 2", PN 16, L, Ra < 0,8 µm

Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/LFV200

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
Fieldbus haberleşme modülleri			
	IO-Link portu sayısı: 4; iletişim modu: COM1/COM2; IO-Link Version: IO-Link V1.0; tetikleme girişi: PNP; gerilim kaynağı Uv: DC 24 V; veri aktarım hızı: maks. 12 MBaud, Auto-baud; adres alanı tahsisi: 1 ile 126 arası; bağlantı tipi: M12 konnektörlü soket; bağlantı tipi, IO-Link portları: 5 pinli M12 konnektörlü soket; gerilim kaynağı Uv, modül: DC 18 ... 30 V; akım tüketimi: tip. 75 mA / maks. 100 mA (DC 24 V olduğunda UL'ye), tip. 25 mA + sensör akımı / maks. 800 mA (DC 24 V olduğunda Us'ye), PROFIBUS için	IOLSHPB-P3104R01	6039728
Flanşlar			
	Kaynaklı adaptör/kaynaklı manşon, DIN11851-1, DN25/PN40, 1.4404 paslanmaz çelik	BEF-FL-851D25-LFV2	5321527
	Kaynaklı adaptör/kaynaklı manşon, DIN11851-1, DN40/PN40, 1.4404 paslanmaz çelik	BEF-FL-851D40-LFV2	5321459
	Kaynaklı adaptör/kaynaklı manşon, DIN11851-1, DN50/PN25, 1.4404 paslanmaz çelik	BEF-FL-851D50-LFV2	5321528
	Kaynaklı adaptör/kaynaklı manşon, G 1 proses bağlantısı, 1.4404 paslanmaz çelik	BEF-FL-GE-WG10-LFV2	4054605
	Kaynaklı adaptör/kaynaklı manşon, G3/4 proses bağlantısı, 1.4404 paslanmaz çelik	BEF-FL-GE-WG34-LFV2	4054604
	Kaynaklı adaptör/kaynaklı manşon, 1" Tri-Clamp proses bağlantısı, 1.4404 paslanmaz çelik	BEF-FL-TCLI10-LFV2	5321678
	Kaynaklı adaptör/kaynaklı manşon, 2" Tri-Clamp proses bağlantısı, 1.4404 paslanmaz çelik	BEF-FL-TCLI20-LFV2	5321679

Önerilen hizmetler

Diğer hizmetler → www.sick.com/LFV200

	Tip	Stok no.
Function Block Factory		
<ul style="list-style-type: none"> Açıklama: Function Block Factory, IO-Link sensörlerinin programlanabilir lojik kontrolörlere entegrasyonuna olanak sağlayan, cihaza ve ortama özel fonksiyon blokları oluşturmaya yönelik bir Engineering Tool'dür. Function Block Factory, örn. Siemens, Beckhoff, Rockwell Automation, B&R ve diğerleri gibi çeşitli üreticilerin mevcut programlanabilir lojik kontrolörlərini (PLC) destekler. FBF hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hazırlık: Müşteriler, Function Block Factory'ye erişimi ve lisansı, https://fbf.cloud.sick.com adresinden alabilir. 	Function Block Factory	Talep üzerine

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com